

日本仕様

MK-10W/B

希望小売価格 ¥35,000 (税別)



充電器



USB充電ケーブル



パウチ



ストラップ

日本仕様

MK-10W/W

希望小売価格 ¥35,000 (税別)



MK-10W/S

- ・ヘッドセットマイク感度-40dB±2dB
- ・セット製品の基本構成アクセサリは変更が可能です。



充電器



USB充電ケーブル



バッグ



外部マイク 5 EA

別途の購買品



UV 殺菌 ION 脱臭  
持ち運び出来る  
マイク消毒機  
UVS  
UVS-S01

日本仕様 希望小売価格 ¥25,000 (税別)



ヘッドセット使用方法  
QRコード



ヘッドセット  
マイク  
日本仕様

希望小売価格 ¥5,000 (税別)



クリップ式  
マイクホルダー  
(交換ネジ付き)

希望小売価格 ¥1,200 (税別)

2022年5月現在



合同会社  
Bless

〒651-0053 神戸市中央区籠池通7丁目3-9  
TEL: 078-862-9211 ・ 078-777-8495  
FAX: 078-862-9212

www.bless1225.com Email: bless1225jp@gmail.com


文具・事務機・スチール家具  
(有) フナコシ  
新見市高尾2306-3  
TEL (0867)-72-5335(代)  
FAX (0867)-72-7166



講義  
セミナー



研修  
討論



ガイド

MICROPHONE + SPEAKER

スピーカー & アンプ内蔵型の新マイク

音響システムが要らない!

商標第6167166号

マイカープロ®

MICKER PRO®

国内販売実績約2万本、海外(日本以外)販売実績約5万本

合計7万本以上の販売実績





# マイクとスピーカーがひとつに!

無線の自由さと有線の安全性を取り入れた一体型のオールインワンマイク

[ MICROPHONE + SPEAKER ]

マイカープロ、このような時に使って下さい

マイカープロは、教室や講義室の環境に最適化されており、学校、幼稚園、会議室、教会、セミナーなどの団体の集まりの室内外活動などどこでも使いやすいです



## マイカープロがさらに進化しました

厳しい技術開発工程で、よりマイクラしく、さらに良い音質を提供いたします。実際お使いになって下さる方の様々なお声を聞き入れマイカープロに取り組みました。

- 01 ボリューム、プザー、エコーオプション提供
- 02 デュアル専用マイク的设计適用、音の空間方向性が優秀
- 03 スピーカー保護アルミニウム適用、強くて優秀なデザイン
- 04 外部充電端子及び内部充電ポート支援、充電の便利性

## マイカープロ MICKER PRO



マイカープロ広報  
QRコード

講義室に最適化された音質と音量  
肉声そのままのクリアな音を伝えます。

デュアルスピーカーで音の方向性なく、強くて快適な音色を提供  
空間の中で全体的に音が広まって自然で効果的に伝わります。

ハウリング抑制機能搭載  
マイクとスピーカーで発生する雑音が無く、きれいな音を出します。

混線の問題がなく、強くて安定した音色を提供  
混線の問題がなく、同じスペースで数名が同時に使うことが可能です。

片手で持てる構造でグリップ感が良く使いやすい  
使いやすく便利で音量調整、エコー、プザー機能が搭載されています。

マイクのようなデザイン設計  
高級感があふれるデザインでマイクラしさを強調しました。

強い材質で耐久性が優れ、持ち運びが簡単  
複雑なケーブルを完全除去、保管や移動性が容易で、もしマイクを落としても破損したり、簡単に壊れ難いです。

現場の意見を反映した拡張性  
ヘッドセットマイクのようなauxマイク、オーディオと互換が可能です。

保護回路が内蔵された安全な内蔵バッテリーと充電の便利性  
安全で長持ちする内蔵バッテリーは、自動的節電モードに切替が出来、長時間使用が可能であり、充電器とUSB-Cケーブルで充電が便利です。




最大出力: 10W  
周波数の特性: 200Hz - 15KHz ± 2dB

重さ: 300g  
長さ: 26cm



部位別名称



マイカープロAUX線  
(外部入力)使用方法  
QRコード



気になるマイクの衛生問題解決

## 移動型マイク消毒器

UVS使用方法  
QRコード



- 01 5分間被せるだけでUVの殺菌、IONで脱臭が出来ます。
- 02 充電式で軽量!何回も使えます。(充電時間: 2時間半)
- 03 直径6cm以内のあらゆるマイクに使えます。



UVS  
UV STERILIZER  
日本仕様  
UVS-S01